

# CK.2

## COLLETTORE FASTEC® MONO-INTERCETTAZIONE

Scheda tecnica  
MCTW016.00 - 05/2019



- CK.2 è un collettore di distribuzione compatto
- Intercettazione generale
- La connessione FASTEC® permette di lavorare comodi e in sicurezza
- Intercettazioni TOP-ENTRY® estraibili con sfere antibloccaggio "Soft Turn" a passaggio totale




Materiale			
Corpo	Box Sandwich	Sfere	Maniglie
Ottone CW617	ABS	Silicone	Poliammide

### SPECIFICHE TECNICHE

Connessioni	Pressione di esercizio	Temperatura	Norma e certificazione
FASTEC®	PN10 (10 bar)	0°C + 95 °C	DIN EN 13828 (KTW-W270) DVGW W570-1


### VERSIONI E CODICI

Collettore mono-intercettazione per impianti sanitari



Collettore mono-intercettazione per impianti sanitari.

acqua calda 4 vie  
acqua fredda 5 vie



	Codice	DN	Uscite	D1	M	L	Conf.
F	CK024F10100	15	4	F13	32	179	5
F	CK025F10100	15	5	F13	32	179	5



FASTEC® è il sistema di connessione rapida di ultima generazione brevettato da TECO®.

La connessione rapida è approvata secondo il foglio di lavoro DVGW W534, specificatamente per l'impiego di impianti sanitari DIN EN 13828.



**CONNESSIONE RAPIDA**

1

2

3

CLICK


TECO Srl  
Via Sandro Pertini, 39/41 - Zona industriale Noccole, 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

+39 030 6850510 | +39 030 6850555  
info@tecosrl.it | www.tecosrl.it



# FUNZIONAMENTO E TECNOLOGIE

## TECO-CONTROL




## ACCESSORI FASTEC®

### Raccordo TWIN 1



Raccordo TWIN  
connessione FASTEC®




	Codice	D1	D2	Conf.
<b>F</b>	KA00F10001	F13M	2xF13F	10

## RICAMBI

### Kit teco control




KIT ricambio  
TECO-CONTROL



	Codice	DN	Conf.
	KR00K00001	15	1


### Kit maniglie



2 BLU (ALTA + BASSA) 1 ROSSA

	Codice	Colore	Conf.
	KA00K40001	BLU / ROSSO	1

## DIAGRAMMA PERDITE DI FLUSSO



## TESTI DI CAPITOLATO

### CK.2: Collettore Mono-intercettazione

Collettore di distribuzione sanitaria compatto, corpo in ottone con intercettazioni estraibili Top Entry conformi alla norma DIN EN 13828 con guarnizioni "Soft Turn", sfere in PPSU con passaggio totale. Connessioni ad innesto rapido con tecnologia FASTEC®, spina di bloccaggio anti-sfilamento.

Chiusura ed apertura tramite rotazione di 90° delle maniglie.

Temperatura: 0°C + 95 °C.

Pressione di esercizio: 10 bar.

